

**Garant****Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne, Celková dĺžka: 180mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	706001 180
GTIN	4062406238971
Trieda položky	71B

## Popis

**Prevedenie:**

Priechodný kĺb s ochranou proti stlačeniu. **S možnosťou jemného nastavenia západky** stlačením pružného tlačidla, čo umožňuje rýchle nastavenie priamo na obrobku. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné. Dodatočne protibežné ozubenie v zadnom priestore otvoru pre agresívne uchopenie. Povrch fosfátovaný mangánom, leštené čeluste. Ergonomicky tvarované ramená s protišmykovou plastovou úpravou.

**Norma:****DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel; zápustkovo kovaná.

## Technický opis

Rozsah upínania pre rúry	1.1/2 palec
Celková dĺžka	180 mm
Rozpätie pre šesťhran	36 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	19
Povrch	manganovo fosfátované, čeluste leštené
Norma	<b>DIN ISO 8976</b>
Prevedenie čelustí	vrúbkované ozubené čeluste

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier	nie
Rýchle prestavenie	áno
Mriežka Možnosť jemného nastavenia	áno
Samoupínanie	áno
Ochrana svoriek	áno
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte