

Garant**Súprava klieští na elektroniku 4-dielne, Počet klieští: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700161 4
GTIN	4062406239213
Trieda položky	71A

Popis**Prevedenie:**

Obe časti klieští, ktoré sú presne dierované, sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi. Kliešte veľmi ľahko strihajú. S otváracou pružinou na jednoduchú manipuláciu. **2-zložková rukoväť** z nevodivého plastu. **Vhodné pre ESD.**

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Rozsah balenia:

1 stranové štiepacie kliešte na elektroniku č. 726682

(úzka hlava – 9,5 mm): Veľ. 130

1 zošíkmené štiepacie kliešte na elektroniku č. 726702

(bežná hlava – 13,5 mm): Veľ. 135

1 ploché kliešte na elektroniku č. 727142: Veľ. 145

1 ihlové kliešte na elektroniku č. 727162: Veľ. 155

Technický opis

Počet klieští	4
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD

Zábrus	bez fazety
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

Príslušenstvo

Ploché kliešte na elektroniku Celková dĺžka 135	727142 135
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, štíhle vyhotovenie Celková dĺžka 130	726682 130
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, silnejšie ostria Celková dĺžka 135	726702 135