

Garant**Poťahovák tyčí, Maximálny Ø obrobku: 65mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319711 65
GTIN	4062406239169
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Nová koncepcia tyčového chápadla - umožňuje bočné aj čelné uchopenie.
- Automatické použitie počas prevádzky stroja alebo programovej sekvencie s hydraulickým ovládaním chápadla prostredníctvom tlaku chladiacej kvapaliny (3 - 50 bar).
- Vysokokvalitné komponenty: eloxované hliníkové základné teleso, opotrebovateľné komponenty z kalenej ocele a brúsené alebo tvrdo opracované.
- Unikátny mechanizmus s dvojitým guľôčkovým vedením alebo princípom dvojitého piestu pre maximálnu odolnosť proti opotrebovaniu a manipuláciu s vysokými hmotnosťami obrobkov (ťah 26 kg, zdvih 16 kg).

Výhoda:

- Žiadne stopy po poškrabanií na súčiastke (tiež uchopenie hotových dielov).
- Bočné uchopenie – uchopovač sa môže pohybovať veľmi blízko k skľučovadlu sústruhu.
- Presúvanie ťažkých bremien.
- Veľmi flexibilný – Pomocou rôznych skrutkovacích adaptérov možno chápadlo použiť pre revolvery VDI aj BMT. Rozhranie čelustí 1/16 palca × 90°, takže možno použiť aj štandardné horné čeluste. (BMT iba s držiakom na vyvrtávacie tyče)
- Tlak a tým aj prídružná sila čiastočne nastaviteľné (75 – 100 %).
- Mimoriadne nenáročná údržba.

Použitie:

Vrátenie tyče do stroja, napr. pri strojoch bez nakladača tyčí. Možnosť automatického odoberania hotových dielov a prenosu z hlavného vretena na protivreteno. Rozsah upínania (s čelustami č. 319718) 8 – 65 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér č. 319713; 319714; 319716 a horná čelusť č. 319718.

Upozornenie:

Pokyny na programovanie nájdete v návode na obsluhu.

Technický opis

Dĺžka	90 mm
Šírka	46 mm
Výška	85,6 mm
Druh produktu	Potahovák tyčí

Príslušenstvo

Nadstavbové čeluste pre uchopovače tyčí Rozsah upínania ALU	319718 ALU
Nadstavbové čeluste pre uchopovače tyčí Rozsah upínania 20-45	319718 20-45
Adaptér VDI pre uchopovače tyčí Typ 40	319714 40
Adaptér VDI zalomený pre uchopovače tyčí Typ 40-A	319716 40-A
Adaptér VDI zalomený pre uchopovače tyčí Typ 30-A	319716 30-A
Adaptér uchopovača tyčí Ø stopky D1 32	319713 32
Nadstavbové čeluste pre uchopovače tyčí Rozsah upínania 8-20	319718 8-20
Adaptér VDI pre uchopovače tyčí Typ 30	319714 30
Nadstavbové čeluste pre uchopovače tyčí Rozsah upínania 45-65	319718 45-65