

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB730-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Typ	HB730-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Povrchová úprava	Nano-PVD
Lamač triesok	XUM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	UNI
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie