


Garant**CNMG 120404, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB730-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Povrchová úprava	Nano-PVD
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	XUM

Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie