

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB730-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	XUM
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Typ	HB730-1
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 2 mm
Povrchová úprava	Nano-PVD
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	UNI

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie