

Garant**Základný držiak matrice s dĺžkovým vyrovnaním valcové, Ø stopky D1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319790 25 |
| GTIN | 4062406239831 |
| Trieda položky | 31V |

Popis**Prevedenie:**

Valcový hriadeľ.

Robustný držiak, všetky funkčné plochy sú tvrdené a brúsené. Kompenzácia dĺžky v ťahu a tlaku na výrobu vonkajších závitov obsahujúcich meradlá. Vhodný pre štandardné zápusťky DIN (okružly dizajn).

Výhoda:

- **Zníženie nákladov vďaka modulárnemu systému.**
- **Všetky vymeniteľné vložky pasujú do základného držiaka.**
- **Presnosť aj pri dlhých závitoch.**
- **Vysoká kvalita závitov.**

Použitie:

Pripevnenie vonkajších závitov pomocou dláta. Primárne sa používajú na sústruhoch, ale sú vhodné aj pre frézovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér na lisovanie č. 319795.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------|
| Dĺžka L | 47,2 mm |
| Kompenzácie dĺžky Tlak | 4 mm |
| Kompenzácie dĺžky Ťah | 12 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Ø D ₂ | 71 mm |
| Ø D ₁ | 25 mm |
| Druh produktu | Držiak závitových očiek |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M7-M9 | 319795 M7-M9 |
| Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M3-M6 | 319795 M3-M6 |
| Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M10 | 319795 M10 |
| Adaptér matricevýmenná vložka pre závit M12-M14 | 319795 M12-M14 |