

HOLEX**Zahnuté uchopovacie kliešte, Celková dĺžka: 185mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708381 185
GTIN	4062406240349
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Dlhé, tenké čeluste so sklonom 70°. Z vnútornej strany vrúbkované, na konci zadnej čeluste neozubená oblasť na upínanie hadíc. Špeciálny tvar hlavy znamená, že ramená klieští pri upínaní neprekážajú v pracovnej oblasti.

Použitie:

Na pevné pridržanie a uchopenie v mimoriadne úzkych a neprístupných miestach, pričom ramená klieští nebránia v práci.

Materiál:

Čeluste z overenej kvalitnej ocele.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 7.

Technický opis

Celková dĺžka	185 mm
Rozsah upnutia	60 mm
Výška hlavy	120 mm
Dĺžka čelustí (zúbkovitá oblasť)	60 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

Príslušenstvo

Pružina Typ 7

708301 7