

HOLEX**Uchopovacie kliešte s otočnou dolnou čeľusťou, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	708701 250
GTIN	4062406240394
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Ozubené čeľuste a silné teleso klieští z pružinovej ocele. Spodná čeľusť s pohyblivou upínacou časťou. **Paralelné aj prizmatické upínanie je možné v celom rozsahu upínania.** Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Rovnako vhodné na upínanie plochých, profilových a okrúhlych materiálov, upínací tlak do 10 000 N.

Materiál:

Uchopovacie čeľuste chróm-vanádiová oceľ; kované v zápustke.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 10.

Technický opis

Rozsah upínania pre guľatý a štvorhranný materiál	45 mm
Dĺžka čeľustí	45 mm
Celková dĺžka	250 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

Príslušenstvo

Pružina Typ 10

708301 10