

**HOLEX****Uchopovacie zvaračské kliešte, Celková dĺžka: 275mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	709201 275
GTIN	4062406241049
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Čeluste v tvare písmena U; horná čelusť naklonená o 90°. Stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

**Použitie:**

Na upnutie pri zvaraní profilových a plochých materiálov atď. na náraze.

**Materiál:**

Uchopovacie čeluste z chróm-vanádiovej ocele.

**Náhradný diel:**

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 10.

**Technický opis**

Rozsah upínania a	55 mm
Celková dĺžka	275 mm
horná uchopovacia čelusť	90° zalomené
Prevedenie čelustí	Tvar U
Materiál Kliešte	Pružinová oceľ
Materiál uchopovacej čeluste	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	poniklovaný
Druh produktu	Samosvorné kliešte

---

## Príslušenstvo

Pružina Typ 10

708301 10