

HOLEX**Uchopovacie zvaračské kliešte na rúry, Celková dĺžka: 280mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 709501 280 |
| GTIN | 4062406241070 |
| Trieda položky | 72B |

Popis**Prevedenie:**

Uchopovacie čeluste v tvare U, horné uchopovacie čeluste sú ale zalomené do tvaru prizmy; preto vznikne pri upínaní rúrok stabilná trojbodová dosadacia plocha. Stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

Použitie:

Na centrické upínanie pri zváraní rúr alebo okrúhlych tyčí.

Materiál:

Uchopovacie čeluste z chróm-vanádiovej ocele.

Náhradný diel:

Náhradná pružina č. 708301 veľ. 10.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Rozsah upínania pre rúry | 2/5 – 2,3/4 palec |
| Rozsah upínania pre rúry | 10 - 70 mm |
| Celková dĺžka | 280 mm |
| Rozsah upínania a | 90 mm |
| horná uchopovacia čelusť | prizmatické |
| Prevedenie čelustí | tvar U - zalomený |
| Podložka | trojbodová dosadacia plocha |
| Materiál Kliešte | Pružinová oceľ |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Materiál uchopovacej čeľuste | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | poniklovaný |
| Druh produktu | Samosvorné kliešte |

Príslušenstvo

| | |
|----------------|-----------|
| Pružina Typ 10 | 708301 10 |
|----------------|-----------|