

**Garant****Brúsne tkaniny (A), robustné, vysokoflexibilné, 230×280 mm, Zrnitosť: 40**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	556790 40
GTIN	4045197808431
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prílnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Veľkosť listu 230 x 280 mm**.

Veľmi **robustná a vysoko pružná brúsna tkanina** (odolná proti olejom a ropnými látkami). Ideálne sa prispôsobí geometrii obrobku. Dá sa roztrhnúť pozdĺžne s čistými okrami a rovnými vláknami a bez strapkania.

### Použitie:

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

## Technický opis

Zrnitosť	40
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brúsna tkanina

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oceľová obťahovacia doštička

556950

Gumový brúsny klát

557600