

Garant**Brúsne tkaniny (A), robustné, vysokoflexibilné, 230×280 mm, Zrinitosť: 240**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	556790 240
GTIN	4045197808004
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) **v živicovej väzbe**. Veľmi dobrá prílnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. **Velkosť listu 230 x 280 mm**.

Veľmi **robustná a vysoko pružná brúsna tkanina** (odolná proti olejom a ropnými látkami). Ideálne sa prispôsobí geometrii obrobku. Dá sa roztrhnúť pozdĺžne s čistými okrami a rovnými vláknami a bez strapkania.

Použitie:

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Zrinitosť	240
Brusivo	Korund
Skratka pre brusivo	A
Brúsny kotúč Šírka	280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka	230 mm
Atribút Názov produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Gumový brúsny klát	557600
Oceľová obťahovacia doštička	556950