

Garant

Úsporná rolka brúsnej tkaniny (A) robustná, vysoko pružná, 115 mm × 50 m,
Zrinitosť: 320

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556980 320
GTIN	4045197808110
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Pevne tkaná, robustná a **vysoko flexibilná** bavlnená tkanina (odolná voči olejom a ropným látkam) s rovnomerne rozptýleným, plne syntetickou živicom viazaným **normálnym korundom (A)**. Ideálne prispôsobenie geometrii obrobku. **Najvyšší brúsny výkon a dlhá životnosť.** **Úsporná rolka v širokom prevedení 115 mm** pre všetky bežné vibračné brúsky. **Praktické odoberanie zo stredu kotúča** zaručuje čisté pracovisko a používanie brúsneho valca bez poškodenia až do konca.

Použitie:

Ideálne na kov. Vhodné tiež na spracovanie dreva a laku.

Technický opis

Stupeň jemnosti	velmi jemný
Zrinitosť	320
Brusivo	Korund
Skratka pre brusivo	A

Úsporná rolka Šírka	115 mm
Úsporná rolka Dĺžka	50 m
Atribút Názov produktu	115 mm × 50 m
Integrovaný odtrhávací nôž	áno
Druh produktu	Brúsna tkanina

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		