

Garant**Výmenná dosička pre magnetický uchopovač, PA, Ø / výška: 160/20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358716 160/20
GTIN	4062406241841
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doska z polyamidu PA6.

Použitie:

Vloženie protibežného obrysu hotového obrobku pre pozitívne sústruženie (max. 50 l/min) a prepravu súčiastky. Pripojenie k magnetickému chápadlu pomocou 4 skrutiek.

Upozornenie:

Vymeniteľné dosky sa môžu vyrábať aj vo vlastnej réžii. Okrem obrábania geometrie obrobkov sa môžu použiť aj procesy aditívnej tlače.

Technický opis

Ø D ₁	160 mm
Výška H ₂	7 mm
Ø D ₂	130 mm
Výška H ₁	20 mm
Druh produktu	Magnetický uchopovač