

Garant**Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, hliník, Ø / výška: 160/40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358717 160/40
GTIN	4062406241919
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doska z hliníka.

Použitie:

Vloženie protibežného obrysu hotového obrobku pre pozitívne sústruženie (max. 50 1/min) a prepravu súčiastky. Pripojenie k magnetickému chápadlu pomocou 4 skrutiek.

Upozornenie:

Vymeniteľné dosky sa môžu vyrábať aj vo vlastnej rézii. Okrem obrábania geometrie obrobkov sa môžu použiť aj procesy aditívnej tlače.

Technický opis

Ø D ₁	160 mm
Ø D ₂	130 mm
Výška H ₁	40 mm
Výška H ₂	27 mm
Druh produktu	Magnetický uchopovač

