

**Garant****Výmenná doštička pre magnetický uchopovač, PA, Ø / výška: 120/40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Trieda položky	31V

## Popis

**Prevedenie:**

Vymeniteľná doska z polyamidu PA6.

**Použitie:**

Vloženie protibežného obrysu hotového obrobku pre pozitívne sústruženie (max. 50 1/min) a prepravu súčiastky. Pripojenie k magnetickému chápadlu pomocou 4 skrutiek.

**Upozornenie:**

Vymeniteľné dosky sa môžu vyrábať aj vo vlastnej réžii. Okrem obrábania geometrie obrobkov sa môžu použiť aj procesy aditívnej tlače.

## Technický opis

Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	90 mm
Výška H <sub>2</sub>	27 mm
Výška H <sub>1</sub>	40 mm
Druh produktu	Magnetický uchopovač

