

HOLEX**Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-A 100, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 307517 6 |
| GTIN | 4062406242046 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:**

- **Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Použitie:

- **Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).**
- **Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.**

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Upozornenie:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Technický opis

| | |
|---------------------|-------|
| Vonkajší Ø D | 50 mm |
| L ₃ | 26 mm |
| Dráha prestavenia V | 10 mm |
| Ø D ₂ | 26 mm |
| Závit M | M5 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 75 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 6 mm |
| Upínač | HSK-A 100 |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Norma upínača | DIN 69882-7 |
| Tvar | A |
| Vnútorne chladenie | áno, s max. 80 bar |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Otvor Balluffchip | áno |
| Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |

Príslušenstvo

| | |
|--------------------------------|----------|
| Valcový vytierakPlast Ø čapu 6 | 343720 6 |
|--------------------------------|----------|