

HOLEX
Upínací trň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 100, Ø upnutia D1: 18mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	300255 18
GTIN	4062406242848
Trieda položky	32A

Popis
Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min⁻¹.

S otvormi chladiacich kanálov. Nie sú uzatváratelné.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	18 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD

otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 16	309900 16
--	-----------