

HOLEX**Upínací trň typ AD, SK 40 A = 160, Ø upnutia D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300277 32 |
| GTIN | 4062406242954 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Vonkajší Ø D | 72 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 32 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm |
| Upínač | SK 40 A = 160 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm |

| | |
|---------------------|-------------|
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 32 | 309900 32 |
|--|-----------|