

HOLEX**Upínací trň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300325 6
GTIN	4062406243074
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G 6,3/18 000 min⁻¹.

S otvormi chladiacich kanálov. Nie sú uzatváratelné.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	6
Vonkajší Ø D	25 mm
Ø upnutia D ₁	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1

Tvar	AD
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 6

309900 6