

**Garant****Monomatica ER mini pre klieštinové skľučovadlo HiRunER Mini, pre ER: 16M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309618 16M
GTIN	4062406243494
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Štíhly, symetrický dizajn.

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti.

**Vhodné pre:**

Presný klieštinový upínací trň HiRunER ER. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínací kľúč ER č. 309757; 309758.

**Upozornenie:**

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	24 mm
pre ER	16 mm
Celková dĺžka L	21,6 mm
Závit	M24×0,75
maximálny ťahovací moment	30 Nm

Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica

---

## Príslušenstvo

Jednostranný otvorený kľúč Rozmer cez steny 25	613300 25
Valčekový kľúč HiRunER Typ 16M	309757 16M
Valčekový kľúč HiRunER pre momentový kľúč Typ 16M	309758 16M