

Garant**Čeluste pre upínacie vložky, Šírka čeluste: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361376 125
GTIN	4062406243562
Trieda položky	310

Popis

Použitie:

Na upínanie s funkciou sťahovania vďaka špeciálnej geometrii zubov na doštičke.

Vhodné pre:

č. 361290 125G, 361302, čeluste č. 361400 125, 361420, 361450 160.

Rozsah balenia:

Skrutky č. 361164. Paralelné podložky 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Vložky do rukoväte č. 361163.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Titan
B	39,5 mm
Počet Uloženie platní	9 hod,
Druh produktu	Čeluste pre zverák

Príslušenstvo

Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ PI	361163 PI
Súprava skrutiek Torx VTX30, 10-dielna Typ 1	361164 1
Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ HS	361163 HS
Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ S	361163 S
Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ A	361163 A