

**Garant****Čeluste pre upínacie vložky, Šírka čeluste: 160mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361376 160
GTIN	4062406243579
Trieda položky	310

## Popis

**Použitie:**

Na upínanie s funkciou sťahovania vďaka špeciálnej geometrii zubov na doštičke.

**Vhodné pre:**

č. 361290 125G, 361302, čeluste č. 361400 125, 361420, 361450 160.

**Rozsah balenia:**

Skrutky č. 361164. Paralelné podložky 158,5 × 3,8 × 47 mm.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vložky do rukoväte č. 361163.

## Technický opis

vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Titan
B	49,8 mm
Počet Uloženie platní	11 hod,
Druh produktu	Čeluste pre zverák

---

**Príslušenstvo**

Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ HS	361163 HS
Súprava skrutiek Torx VTX30, 10-dielna Typ 1	361164 1
Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ PI	361163 PI
Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ A	361163 A
Súprava upínacích vložiek, 10-dielna Typ S	361163 S