

HOLEX**LED reflektor Mini, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081573 7
GTIN	4062406242473
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Kompaktný a jasný nabíjateľný LED reflektor na mobilné použitie. Vďaka kompaktným rozmerom je ideálny na použitie ako ručná lampa. Nastaviteľná magnetická základňa umožňuje aj stacionárne použitie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB-C nabíjacieho kábla.

Technický opis

Zóna ATEX	žiadna
Druh batérie	Li-Ion
Osvetľovacie teleso	LED modul
Celková dĺžka	89 mm

Hmotnosť	255 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Svetelný tok Úroveň 2	350 lm
Svetelný tok	100 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia úroveň 2	4 h
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Celková šírka	30 mm
Celková výška	95 mm
Trvanie osvetlenia	10 h
Napätie akumulátora	3,7 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok Úroveň 3	700 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	2 h
Druh produktu	Reflektor