

Garant**Závitová frézovacia hlava, so závitom, Ø D: 42mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218110 42
GTIN	4062406245276
Trieda položky	21R

Popis**Použitie:**

- **Pre veľké a hlboké závit.**
- **Pre valcové vnútorné závit; iné vložky a nosiče na požiadanie.**
- **Pre priechodné a slepé závit.**
- **Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závit.**
- **Nízky rezný tlak.**

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	25 mm
Účinný Ø D	42 mm
Veľkosť doštičiek	16
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L _{celk}	32,95 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Montážny závit	M16
Ø zväzku D ₁	32 mm
L ₂	7,95 mm
Počet napínacích drážok	4

Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200