

Garant**Závitová frézovacia hlava, so závitom, Ø D: 36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218110 36
GTIN	4062406245269
Trieda položky	21R

Popis**Použitie:**

- **Pre veľké a hlboké závit.**
- **Pre valcové vnútorné závit; iné vložky a nosiče na požiadanie.**
- **Pre priechodné a slepé závit.**
- **Univerzálne použiteľné pre ľavé a pravé závit.**
- **Nízky rezný tlak.**

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	32,95 mm
Účinný Ø D	36,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Veľkosť doštičiek	16
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Montážny závit	M16
Ø zväzku D_1	29 mm
L_2	7,95 mm
Počet napínacích drážok	3

Použitie pri type otvora	Slepý otvor
Použitie pri type otvora	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200