


Garant**Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60°, HB7720, Stúpanie: 2,5-4,0mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218122 2,5-4,0
GTIN	4062406245306
Trieda položky	21D

Popis

Prevedenie:

Veľkosť doštičiek 11.

Použitie:

Pre metrický vnútorný závit 60° podľa DIN/ISO R 262 (DIN13).

Technický opis

Stúpanie závitov	2,5 - 4 mm
Plný profil	nie
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Povrchová úprava	TiCN
vhodné pre závit	M30×2,5; M30×3
Počet rezných hrán Z	1
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Velkosť doštičiek	11 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posuv f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		