

Garant**Frézovacia doštička, HB7720, Chodov na palec: 11-7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218131 11-7
GTIN	4062406245375
Trieda položky	21D

Popis**Prevedenie:**

Veľkosť doštičiek 11.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závitky 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Chodov na palec	7 - 11
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Vonkajšie/vnútorné použitie	vonkajší
Stúpanie závitov	2,309 mm
vhodné pre závit	7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Počet rezných hrán Z	1
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Posuv f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		