


Garant**Frézovacia doštička, HB7720, Chodov na palec: 6-4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218133 6-4
GTIN	4062406245405
Trieda položky	21D

Popis**Prevedenie:**

Veľkosť taniera 16.

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závitky 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Chodov na palec	4 - 6
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Vonkajšie/vnútorné použitie	vonkajší
Stúpanie závitov	4,233 mm
vhodné pre závit	2 1/4-6; 2-4,5
Počet rezných hrán Z	1
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Veľkosť doštičiek	16 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,05 mm
Posuv f_z v INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		