

Garant**Upichovací držiak eco radiálny, HSK-T 63, pre výšku planžety H: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318843 32
GTIN	2050002039506
Trieda položky	36D

Popis**Použitie:**

Na montáž stredových dosiek s prenosom chladiacej kvapaliny od všetkých bežných výrobcov. Nepoužitú prenosovú otvory možno uzavrieť pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky.

Vrátane guľovej striekacej dýzy.

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Technický opis

L ₁	60 mm
pre výšku planžety H	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
Vonkajší Ø D	90 mm
Zarovnanie k osi nástroja	radiálny
Upínač	HSK-T 63
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Upichovací držiak