

**Garant****Upichovací držiak eco axiálny, ľavý, HSK-T 63, pre výšku planžety H: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318845 32
GTIN	2050002039520
Trieda položky	36D

**Popis****Použitie:**

Na montáž stredových dosiek s prenosom chladiacej kvapaliny od všetkých bežných výrobcov. Nepoužité prenosové otvory možno uzavrieť pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Vrátane guľovej striekacej dýzy. Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	75 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Hroty-Odsadenie stredu	32 mm
pre výšku planžety H	32 mm
Zarovnanie k osi nástroja	axiálny
Poloha nástrojov	ľavé
Upínač	HSK-T 63
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upichovací držiak

