

Garant**Upichovací držiak eco axiálny, pravý, HSK-T 63, pre výšku planžety H: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318844 32
GTIN	2050002039513
Trieda položky	36D

Popis**Použitie:**

Na montáž stredových dosiek s prenosom chladiacej kvapaliny od všetkých bežných výrobcov. Nepoužité prenosové otvory možno uzavrieť pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Vrátane guľovej striekacej dýzy. Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Technický opis

Vonkajší Ø D	75 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Hroty-Odsadenie stredu	32 mm
pre výšku planžety H	32 mm
Zarovnanie k osi nástroja	axiálny
Poloha nástrojov	pravé
Upínač	HSK-T 63
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upichovací držiak

