

**Garant****Upichovací držiak eco axiálny, pravý, PSC 63, pre výšku planžety H: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	318907 32
GTIN	2050002039544
Trieda položky	36D

**Popis****Použitie:**

Na uchopenie vpichovacích nožov s prenosom chladiacej kvapaliny všetkých bežných výrobcov. Nepoužitie prenosové otvory možno uzavrieť pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky. Vrátane guľovej striekacej dýzy.

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

**Upozornenie:**

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

pre výšku planžety H	32 mm
Vonkajší Ø D	96 mm
Hroty-Odsadenie stredy	32,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Upínač	PSC 63
Norma upínača	ISO 26623-2
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upichovací držiak

