



Krimpovacie kliešte na káblové koncovky, pre prierez vodiča: 16mm²



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729451 16
GTIN	4049002111105
Trieda položky	73T

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s pákovým prevodom. Presné dosiahnutie definovaných tlakových síl vďaka integrovanému tlakovému zámku.

Chrómované kliešte, leštené čeľuste.

Presné **paralelné lisovanie** so synchronne poháňanými lisovacími čeľuťami. **Štvorhranné krimpovanie** v súlade s normou DIN = optimálne kontaktné plochy.

Technický opis

pre prierez vodiča	0,08 - 16 mm ²
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN 46228
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Krimpovacie kliešte