

**BENNING****Multimeter, Označenie výrobcu: MMP3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Trieda položky	47A

**Popis****Prevedenie:**

Robustné plastové puzdro s veľkoformátovým 3 1/2", 4" alebo 4 3/4" LCD displejom.

**Použitie:**

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Vreckový digitálny multimeter. Malý a úzky (132 × 86 × 19 mm) – hmotnosť len 130 g.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

**Technický opis**

Frekvencia	1 mHz – 5 MHz
Merací proces	RMS
Striedavé napätie AC	0,1 mV – 600 V
Odpor	0,1 Ω – 40 MΩ

Základná presnosť	0,6 %
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Počet obsiahnutých batérií	2
Funkcia ukladania	HOLD
Rozsah zobrazovania	5000
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Kategória prepätia	CAT III 300 V
Kategória prepätia	CAT II 600 V
Kalibrácia	I3
Kapacita	10 pF – 100 µF
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Materiál krytu	Plast
Druh produktu	Multimeter

## Služby

Kalibrácia Digitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44
---	-------------