

**Garant**

**Frézovacie skľučovadlo Performance s chladiacim otvorom Tvar ADB, SK 50, krátka, Ø upnutia D1: 10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300398 10
GTIN	4062406245634
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Všetky šachty sú pevne prevrátené.
- Vráťane 4 otvorov v chladiacom kanáli.

**Výhoda:**

- Žiadne vysúvanie frézy a žiadne jednorazové trhnutie.
- Optimalizovaný vonkajší obrys – tlmenie.
- Prijemná manipulácia vďaka diferenciálnemu závitu.
- Zlomenie stopky frézy je nepravdepodobné.
- Precízne vyhotovenie.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB. Ideálne sa hodí na frézovanie TPC alebo na aplikácie s vysokým posuvom. Žiadne vyťahovanie frézy, presná obvodová hádzavosť, **spoľahlivosť procesu!**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 - 308806, upínací kľúč AB č. 308820 - 308835.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	36,2 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	63 mm

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je uzatvárateľný
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínací trň

## Príslušenstvo

Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50

Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50