

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar AD, BT 30, krátka, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303780 22 |
| GTIN | 4062406250409 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:**

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). S otvorom na čip RFID/Balluff a otvori na chladiaci kanál.

Výhoda:

Prostredníctvom **dvojitého kontaktu kužela a styčnej plochy** vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:

- **Lepšia kvalita povrchu**
- **Dlhšia životnosť nástrojov**
- **Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)**
- **Lepšia presnosť chodu**

Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretena.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308806. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

| | |
|--|-------|
| Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 |
| Vonkajší Ø D | 48 mm |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 40 mm |
| Ø trňa d ₁ | 22 mm |
| a | 1 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 22 mm |
| Upínač | BT 30, krátka |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | AD |
| otvor v chladiacom kanáli | nie je uzatvárateľný |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Prevedenie | BT-DC |
| Druh produktu | Upínací trň pre frézovacie hlavy |