

**Garant****tepelný upínací trň Tvar AD, BT 40, krátka, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303850 8
GTIN	4062406250676
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Oceľ odolná proti vysokej teplote.
- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
- Vhodné na zmršťovanie nástrojov HSS a HM.
- Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

**Výhoda:**

Prostredníctvom **dvojitého kontaktu kužeľa a styčnej plochy** vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:

- Lepšia kvalita povrchu
- Dlhšia životnosť nástrojov
- Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)
- Lepšia presnosť chodu

Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretene.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308760 – 308806,  
zmršťovacie predĺženie č. 302410 – 302417,  
zmršťovací prístroj 354210 – 354400.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
a	1 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	tepelný upínací trň