

Garant**Súprava paralelných podložiek, magnetická spodná strana, úzke, Dĺžka: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366320 125
GTIN	4062406250478
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:**Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 50 – 55 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.**
- **Skrátenie času prípravy.**

Technický opis

Šírka	5 mm
Počet líšt	5 Pár
Výška	35 mm
Výška	39 mm
Výška	37 mm
Výška	20 mm

Výška	30 mm
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Pár paralelných podložiek, 125×5Magnetická spodná strana Výška 39	366323 39
Pár paralelných podložiek, 125×5Magnetická spodná strana Výška 30	366323 30
Pár paralelných podložiek, 125×5Magnetická spodná strana Výška 20	366323 20
Pár paralelných podložiek, 125×5Magnetická spodná strana Výška 37	366323 37
Pár paralelných podložiek, 125×5Magnetická spodná strana Výška 35	366323 35