

Garant**Súprava paralelných podložiek, magnetická spodná strana, úzke, Dĺžka: 160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366320 160
GTIN	4062406250485
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:**Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 50 – 55 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.**
- **Skrátenie času prípravy.**

Technický opis

Výška	25 mm
Výška	42 mm
Výška	45 mm
Výška	37 mm
Výška	47 mm
Počet líšt	5 Pár

Šírka	5 mm
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Pár paralelných podložiek, 160×5Magnetická spodná strana Výška 47	366324 47
Pár paralelných podložiek, 160×5Magnetická spodná strana Výška 25	366324 25
Pár paralelných podložiek, 160×5Magnetická spodná strana Výška 45	366324 45
Pár paralelných podložiek, 160×5Magnetická spodná strana Výška 42	366324 42
Pár paralelných podložiek, 160×5Magnetická spodná strana Výška 37	366324 37