

**Garant****Súprava paralelných podložiek, magnetická spodná strana, úzke, Dĺžka: 90mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366320 90
GTIN	4062406250461
Trieda položky	31Z

## Popis

**Prevedenie:****Presnosť:** Tolerancia výšky  $\pm 0,01$  mm; tolerancia šírky  $\pm 0,02$  mm.**Tvrdosť:** 50 – 55 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.**
- **Skrátenie času prípravy.**

## Technický opis

Počet líšt	5 Pár
Výška	28 mm
Výška	30 mm
Výška	15 mm
Výška	32 mm
Výška	23 mm

Šírka	5 mm
Druh produktu	Paralelné podložky

## Príslušenstvo

Pár paralelných podložiek, 90×5Magnetická spodná strana Výška 30	366322 30
Pár paralelných podložiek, 90×5Magnetická spodná strana Výška 32	366322 32
Pár paralelných podložiek, 90×5Magnetická spodná strana Výška 23	366322 23
Pár paralelných podložiek, 90×5Magnetická spodná strana Výška 15	366322 15
Pár paralelných podložiek, 90×5Magnetická spodná strana Výška 28	366322 28