



## Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, SK 40 A = 100, Ø trňa d1: 27mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301027 27
GTIN	4062406251932
Trieda položky	32A

### Popis

#### Prevedenie:

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- Krátke vytiahnutie.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

#### Rozsah balenia:

Vrátane ťahovacej skrutky na frézy.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

### Technický opis

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
Ø trňa d <sub>1</sub>	27 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	21 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	27 mm
Upínač	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy