

**HOLEX****Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, SK 50, krátka, Ø trňa d1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301097 50
GTIN	4062406251994
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- Krátke vytiahnutie.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

**Technický opis**

Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	50
Ø trňa d <sub>1</sub>	50 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	50
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Vonkajší Ø D	128 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	30 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	50 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy