

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, SK 50, krátka, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301097 27
GTIN	4062406251963
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.**
- **Krátke vytiahnutie.**
- **Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.**
- **S otvorom na čipy RFID/Balluff.**

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Technický opis

Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
Ø trňa d ₁	27 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Vonkajší Ø D	60 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	35 mm

Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	SK 50, krátka
Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy