

Garant
Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 152,1 mm, Napojenie: ER40


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237509 ER40
GTIN	4045197808523
Trieda položky	21F

Popis

Prevedenie:

Pre rozsah Ø 9,75 – 152,1 mm. **Modulárny nástroj s jemným dostavením, ktorý je možné prispôbiť priamo upínaciemu skľučovadlu ER40.** Dodávka v plastovom boxe ABS.

- **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik. Presnosť nastavenia 0,002mm in Ø cez nonius.**
- **Vyvážené v polohe 0 bez nástrojov pri Q2,5 / 6000 ot./min⁻¹.**
- **Maximálna rýchlosť 10000 min⁻¹.**
- **Chladienie tryskou chladiacej kvapaliny, optimálny tlak chladiacej kvapaliny 10 – 20 bar, minimálne 5 bar.**
- **Posúvač možno upnúť radiálne.**

Rozsah balenia:

1 hlava presného vretena: ER40

1 držiak platnicky: č. 237517 veľ. 1 pre Ø 25 – 37 mm

č. 237517 veľ. 2 pre Ø 37 – 89 mm

č. 237517 veľ. 3 pre Ø 89 – 152,1 mm

1 mostík: Č. 237518 Veľ. 2 pre Ø 101,1 – 152,1 mm

1 nosič držiak platnicky (max. dĺžka vyvrtavania): Č. 237519 pre Ø 25 – 63 mm (90 mm)

1 medzikus: Č. 237520 pre Ø 63 – 152,1 mm

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237521 Veľ. 1 pre Ø 9,75 – 18 mm (50 mm)

Č. 237521 Veľ. 2 pre Ø 18 – 25 mm (77 mm)

1 vlnkový klúč: č. 625920 veľ. 8IP
 č. 625920 veľ. 10IP
 1 inbusový klúč: č. 627424 veľ. 4
 2 skrutky s valcovou hlavou: Č. 237522 Veľ. M5×12
 2 podložky: č. 237523
 2 tanierové pružiny: č. 237524

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) pre vrtáciu tyč č. 237521 veľ. 1.
 Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 239653 (8IP; 1,28 Nm) pre vrtáciu tyč č. 237521 veľ. 2 a držiak doštičky č. 237517 veľ. 1 a veľ. 2.
 Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) pre držiak doštičky č. 237517 veľ. 3.

Upozornenie:

vhodná otočná rezná doštička **CCGT0602..** a **CCGT09T3..** (napr. č. 237695/237698) objednajte samostatne.

Pri vyvrtávacom cykle dbajte na orientáciu britu $\pm 20^\circ$!

Technický opis

Napojenie	ER40
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Medzikus	237520
Skrutka s valcovou hlavou Typ M5X12	237522 M5X12
Podložka	237523
Držiak doštičky Typ 3	237517 3
6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou a guľôčkovou hlavou Šesťhran 4	627424 4
Vyvrtavacia tyč Typ 2	237521 2
Tanierová pružina	237524

Hriadel' s jemným drážkovaním	237519
Skrutkovač pre skrutky Torx Plus®, s bočnou rukoväťou Profil Torx Plus® 8IP	625920 8IP
Držiak doštičky Typ 1	237517 1
Držiak doštičky Typ 2	237517 2
Skrutkovač pre skrutky Torx Plus®, s bočnou rukoväťou Profil Torx Plus® 10IP	625920 10IP
Vyvrtavacia tyč Typ 1	237521 1
Mostík Typ 2	237518 2