

Garant**Súprava paralelných podložiek, magnetická spodná strana, široké, Dĺžka: 90mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366321 90
GTIN	4062406250492
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:**Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 48 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.**
- **Skrátenie času prípravy.**

Technický opis

Výška	23 mm
Výška	28 mm
Výška	32 mm
Výška	30 mm
Výška	15 mm
Šírka	10 mm

Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Pár paralelných podložiek, 90×10Magnetická spodná strana Výška 30	366325 30
Pár paralelných podložiek, 90×10Magnetická spodná strana Výška 28	366325 28
Pár paralelných podložiek, 90×10Magnetická spodná strana Výška 32	366325 32
Pár paralelných podložiek, 90×10Magnetická spodná strana Výška 23	366325 23
Pár paralelných podložiek, 90×10Magnetická spodná strana Výška 15	366325 15