

Garant**Súprava paralelných podložiek, magnetická spodná strana, široké, Dĺžka: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	366321 125
GTIN	4062406250508
Trieda položky	31Z

Popis

Prevedenie:**Presnosť:** Tolerancia výšky $\pm 0,01$ mm; tolerancia šírky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdosť:** 48 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.**
- **Skrátenie času prípravy.**

Technický opis

Šírka	10 mm
Výška	35 mm
Výška	37 mm
Výška	20 mm
Výška	30 mm
Výška	39 mm

Počet líšt	5 Pár
Druh produktu	Paralelné podložky

Príslušenstvo

Pár paralelných podložiek, 125×10Magnetická spodná strana Výška 30	366326 30
Pár paralelných podložiek, 125×10Magnetická spodná strana Výška 39	366326 39
Pár paralelných podložiek, 125×10Magnetická spodná strana Výška 37	366326 37
Pár paralelných podložiek, 125×10Magnetická spodná strana Výška 20	366326 20
Pár paralelných podložiek, 125×10Magnetická spodná strana Výška 35	366326 35