

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203248 6
GTIN	4062406252502
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**

Zosilnené jadro a geometria na tvrdé frézovanie, bez dynamického sklonu krútenia. Tolerancia: Menovitá veľkosť Ø: D_c 0/-0,02 mm.

Použitie:

Okrúživé frézovanie ako dokončovacia operácia.

(rezanie tváre len s malou hĺbkou rezu).

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 203320.

Technický opis

Celková dĺžka L	62 mm
Tolerancia menovitého Ø	0 / -0,02
Dĺžka britov L _c	18 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 55 HRC	0,023 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	6 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Počet zubov Z	6
Smer podávania	horizontálny a šikmý

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,06 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	95	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 50 HRC	vhodný	75	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	65	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	30	H
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB