

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235010 40
GTIN	4062406253721
Trieda položky	22L

**Popis****Prevedenie:**

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom. Môže sa použiť aj v náročných situáciách vrtania až do 4xD.

**Tolerancia otvorov:** 0,05/+0,3 mm

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.

Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

**Rozsah balenia:**

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

**Odporúčanie:**

Pri zavrtávaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT13M510/XOMT13M506
Počet rezných hrán Z	1

Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Séria	HOLEX Pro Tap
Menovitý-Ø D	40
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	232980 6 (TX15;3Nm)
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	164 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	70 mm
Celková dĺžka L	266 mm
Maximálna hranica prestavenia V <sub>max</sub>	0,35 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	196 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmiennečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Čepel' 6 mm pre Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500